



# C/232 Venus Set

200 ml / h: 64 mm / Ø 92 mm



Henkeldruck  
 Druck auf der Innerseite  
 Bodendruck innen  
 Bodendruck außen

- 50 x 6 mm
- 40 x 20 mm
- Ø 30 mm
- Ø 20 mm

\*Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.



[Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden](#)

## Bedeutung

- Transferdruck
- Sensitive Touch
- Direktdruck

C/232 **Venus Set**

130 ml / h: 59 mm / Ø 78 mm



Henkeldruck  
 Druck auf der Innerseite  
 Bodendruck innen  
 Bodendruck außen

- 50 x 6 mm
- 40 x 20 mm
- Ø 30 mm
- Ø 20 mm

\*Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.




[Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden](#)

## Bedeutung

- Transferdruck
- Sensitive Touch
- Direktdruck

C/232 **Venus Set**

80 ml / h: 55 mm / Ø 63 mm



Henkeldruck  
 Druck auf der Innerseite  
 Bodendruck innen  
 Bodendruck außen

- 50 x 6 mm
- 30 x 15 mm
- Ø 10 mm
- Ø 15 mm

\*Für Projekte mit Transferdruckverfahren außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.

[Wie sollten die Projekte für den Druck vorbereitet werden](#)

## Bedeutung

-  Transferdruck
-  Sensitive Touch
-  Direktdruck